

Manuel kumanda HAB-1/8

Ürün numarası: 184585

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	4.1 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Valf fonksiyonu	Hava tahliye elemanı
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)	165 l/dak
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
Maks. sıkma torku	8 Nm
Montaj türü	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, anodize