


TutmaModülü EV-50-5

Ürün numarası: 184858

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	5 mm
Sıkma yüzeyi	Ø 50
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	tek etkili
Çalışma basıncı	0.6 MPa 6 bar 87 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-10 °C...40 °C
Ürün ağırlığı	68 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı	M3
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Diyafram malzemesi	TPE-U(PU)