

# Sensör soketi SIE-GD

Ürün numarası: 18494

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Karşılık geldiği norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	rakor somunu ile
Ürün ağırlığı	13 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Düz soket / vida terminali M12x1
Soket kodlama	A
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
Bağlantı kesiti	0.25 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-25 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	PA
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	CR FPM
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama