

Güç kaynağı soketi NTSD-GD-13,5

Ürün numarası: 18526

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	31 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Düz soket Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
Akım taşıma kapasitesi	16 A
Kablo bağlantısı	Sf13
İzin verilen kablo çapı	10 mm...12 mm
Bağlantı kesiti	2.5 mm ²
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PBT
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı Pirinç