

**Priz**  
**NTSD-WD-9**  
Ürün numarası: 18527

**FESTO**



**Veri sayfası**

Özellik	Değer
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	30 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu açılı soket Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
Akım taşıma kapasitesi	16 A
Kablo bağlantısı	Pg9
İzin verilen kablo çapı	6 mm...8 mm
Bağlantı kesiti	1.5 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-20 °C...70 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PBT
Fiş kontakları malzemesi	Bakır alaşımı Pirinç