

Çatal mafsal
CRSG-M27X2
Ürün numarası: 185361

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	M27x2
Montaj konumu	herhangi bir
Standarda dayalı	ISO 8140
Dişli bağlantı	Dişi diş M27x2
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	2022.1 g
Çatal mafsal malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Cıvata malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Somun malzemesi	yüksek alaşımlı çelik
Sigorta malzemesi	yüksek alaşımlı çelik