

Eklem baęlantı CRZNG-125

Ürün numarası: 185362

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	125
Standarda dayalı	ISO 15552
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ortam sıcaklığı	-40 °C...150 °C
Ürün ağırlığı	3484 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sabitleme malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik