

Açısal tutucu HGWM-12-EZ-G7

Ürün numarası: 185703

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	12
Maks. tutma çenesi açısı boşluğu ax, ay	0.5 drc
Maks. tutma çenesi boşluğu Sz	0.03 mm
Maks. açılma açısı	14 drc
Tutucu tekrarlama hassasiyeti	0.02 mm
Tutma çenesi sayısı	2
Çalışma şekli	tek etkili kapalı
Tutucu işlevi	Açı
Tasarım	Eğik düzlem
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	2 bar...8 bar
Maks. çalışma frekansı tutucusu	4 Hz
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. açma süresi	1.7 ms
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) min. kapanma süresi	2.8 ms
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Yay geri dönüş torku	1.5 Ncm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi)'da toplam tutma torku, açma	76 Ncm
Kütle atalet momenti	267 kgcm ²
Harici tutucu parmak başına kütle atalet momenti	560 kgcm ²
Tutma çenesindeki maks. kuvvet Fz statik	20 N
Tutma çenesindeki maks. moment Mx statik	40 Ncm
Tutma çenesindeki maks. moment My statik	40 Ncm
Tutma çenesindeki maks. moment Mz statik	40 Ncm
Harici tutma parmağı başına maks. kütle	1000 g
Ürün ağırlığı	52 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Pnömatik bağlantı	M3
Kapak malzemesi	POM

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Tutma çeneleri malzemesi	yüksek alaşımlı çelik