


Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/8-D-MINI-KA-A

Ürün numarası: 185708

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Dağıtım Modülü Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğunlaşma miktarı	22 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Maks. basınç histerezi	0.015 MPa 0.15 bar 2.175 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	720 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	800 g
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G1/8

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC