


# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/4-D-MIDI-KC-A

Ürün numarası: 185736

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm <sup>3</sup>
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1900 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:~:] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1600 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	G1/4

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC