


Şartlandırıcı Ünitesi

LFR-1/2-D-MIDI-KF

Ürün numarası: 185775

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Açma/kapama valfi Manometreli filtre regülatörü
Maks. yoğuşma miktarı	43 cm³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Maks. basınç histerezi	0.025 MPa 0.25 bar 3.625 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	2920 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2400 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC