


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/4-D-MAXI-KB

Ürün numarası: 185813

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Çalıştırma emniyeti	Kilitli döner düğme
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	elle dönen
Tasarım	Dağıtım Modülü Basınç şalteri Manometreli filtre regülatörü Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yoğuşma miktarı	80 cm ³
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Basınç göstergesi	manometre ile
Çalışma basıncı	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Basınç kontrol aralığı	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
Maks. basınç histerezi	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	8200 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	3500 g
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC