


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/2-D-MIDI-KC-A

Ürün numarası: 185824

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Boyut   | Midi  |
| Seri  | D   |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme   |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °   |
| Filtre hassasiyeti  | 40 µm   |
| Su tahliye  | tam otomatik  |
| Tasarım   | Dağıtım Modülü<br>Basınç şalteri<br>Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı |
| Maks. yoğuşma miktarı                                     | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Kabuk koruması  | Metal koruyucu kafes  |
| Basınç göstergesi   | manometre ile   |
| Çalışma basıncı   | 0.15 MPa...1.2 MPa<br>1.5 bar...12 bar<br>21.75 psi...174 psi   |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi  |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.03 MPa<br>0.3 bar<br>4.35 psi   |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 2400 l/dak  |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet   |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Çıkişta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar   |
| Akışkan sıcaklığı   | -10 °C...60 °C  |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı   | 3000 g  |

| <b>Özellik</b>      | <b>Değer</b>                                    |
|---------------------|---|
| Montaj türü         | Hat kurulumu aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/2  |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2  |
| Gövde malzemesi     | Çinko pres döküm                                |
| Kabuk malzemesi     | PC  |