


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/4-D-MINI-KE-A

Ürün numarası: 185830

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Mini                                                                                                               |
| Seri                                                      | D                                                                                                                  |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                                                                                |
| Montaj konumu                                             | dikey +/- 5 °                                                                                                      |
| Filtre hassasiyeti                                        | 40 µm                                                                                                              |
| Su tahliye                                                | tam otomatik                                                                                                       |
| Tasarım                                                   | Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı<br>Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı                                     | 22 cm <sup>3</sup>                                                                                                 |
| Kabuk koruması                                            | Metal koruyucu kafes                                                                                               |
| Basınç göstergesi                                         | manometre ile                                                                                                      |
| Çalışma basıncı                                           | 0.3 MPa...1.2 MPa<br>3 bar...12 bar<br>43.5 psi...174 psi                                                          |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi                                                      |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.015 MPa<br>0.15 bar<br>2.175 psi                                                                                 |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 650 l/dak                                                                                                          |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                                |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar                                                      |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                                                                                     |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                                                                                     |
| Ürün ağırlığı                                             | 1200 g                                                                                                             |
| Montaj türü                                               | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:                                                              |

| Özellik             | Değer            |
|---------------------|------------------|
| Pnömatik bağlantı 1 | G1/4             |
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/4             |
| Gövde malzemesi     | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi     | PC               |