


# Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/4-D-MAXI-KE-A

Ürün numarası: 185838

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Boyut   | Maksi  |
| Seri  | D  |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme  |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti  | 40 µm  |
| Su tahliye  | tam otomatik   |
| Tasarım   | Açma/kapama valfi<br>Manometreli filtre regülatörü<br>Orantılı standart sis yağlayıcı<br>Emniyet açma/kapama valfi |
| Maks. yoğuşma miktarı                                     | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Kabuk koruması  | Metal koruyucu kafes   |
| Basınç göstergesi   | manometre ile  |
| Çalışma basıncı   | 0.3 MPa...1.2 MPa<br>3 bar...12 bar<br>43.5 psi...174 psi  |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi  |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.03 MPa<br>0.3 bar<br>4.35 psi  |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 3800 l/dak   |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet  |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar  |
| Akışkan sıcaklığı   | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı   | 4200 g   |
| Montaj türü   | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:  |

| <b>Özellik</b>      | <b>Değer</b>     |
|---------------------|------------------|
| Pnömatik bağlantı 1 | G3/4             |
| Pnömatik bağlantı 2 | G3/4             |
| Gövde malzemesi     | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi     | PC               |