

Döner Silindirçeyrek dönüşlü aktüatör DSM-10-240-P-FF-FW

Ürün numarası: 185946

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	10
Sönümleme açısı	0 drc
Dönüş açısı ayar aralığı	0 drc...200 drc
Dönüş açısı	0 drc...200 drc
Montaj konumu	herhangi bir
İnce ayar	-5 drc
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	2.5 bar...8 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	2 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.85 Nm
İzin verilen kütle atalet momenti	0.0026 kgm ²
Ürün ağırlığı	250 g
Montaj türü	dişi diş ile
pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Alüminyum eloksallı