


# Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-MAXI-KA

Ürün numarası: 186039

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer  |
|---|--|
| Boyut   | Maksi  |
| Seri  | D  |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme  |
| Montaj konumu   | dikey +/- 5 °  |
| Filtre hassasiyeti  | 40 µm  |
| Su tahliye  | elle dönen   |
| Tasarım   | Dağıtım Modülü<br>Manometreli filtre regülatörü              |
| Maks. yoğuşma miktarı                                     | 80 cm <sup>3</sup>   |
| Kabuk koruması  | Metal koruyucu kafes   |
| Basınç göstergesi   | manometre ile  |
| Çalışma basıncı   | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar<br>14.5 psi...232 psi    |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.05 MPa...1.2 MPa<br>0.5 bar...12 bar<br>7.25 psi...174 psi |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.02 MPa<br>0.2 bar<br>2.9 psi                               |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 9200 l/dak   |
| İşletim ortamı  | ISO 8573-1:2010 [-:--:] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı   | -10 °C...60 °C   |
| Ortam sıcaklığı   | -10 °C...60 °C   |
| Ürün ağırlığı   | 2400 g   |
| Montaj türü   | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2   |

| <b>Özellik</b>      | <b>Değer</b>     |
|---------------------|------------------|
| Pnömatik bağlantı 2 | G1/2             |
| Gövde malzemesi     | Çinko pres döküm |
| Kabuk malzemesi     | PC               |