

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru QSLV-G3/8-10-I

Ürün numarası: 186154

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                                                                          |
| Nominal genişlik                        | 5.4 mm                                                                                                            |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                                                              |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                                                      |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                                                                    |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                                                                |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                               |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                                                                  |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)                                               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün<br>Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                                     |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                 |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                                                                      |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C                                                                                                    |
| Nominal sıkma torku                     | 15.5 Nm                                                                                                           |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                                                                             |
| Ürün ağırlığı                           | 45 g                                                                                                              |
| Montaj türü                             | Alyan anahtarı SW10                                                                                               |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek diş G3/8                                                                                                    |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için                                                                                 |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi                                                                                                              |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                                                                       |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                                                               |
| İçi boş cıvata malzemesi                | Pirinç, nikel kaplı                                                                                               |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM                                                                                                               |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Hortum contası malzemesi            | NBR                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |