

# T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-G3/8-12

Ürün numarası: 186165

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	15.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	47 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW19
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

<b>Özellik</b>	<b>Değer</b>
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik