

T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTL-G3/8-10

Ürün numarası: 186175

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Boyut | Standart |
| Nominal genişlik | 8.3 mm |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Tasarım | L şeklinde, uzunlamasına ek soket bağlantısı İtme-çekme prensibi |
| Hazne boyutu | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| Çalışma basıncına ilişkin not | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temiz oda sınıfı | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4 |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C...80 °C |
| Nominal sıkma torku | 15.5 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 41 g |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Besleme hattı sayısı | 1 |
| Montaj türü | Dış altıgen SW19 |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | diş çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi | mavi |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |

| Özellik | Değer |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Gövde malzemesi | PBT |
| Gevşetme halkası malzemesi | POM |
| Hortum contası malzemesi | NBR |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımli paslanmaz çelik |