

# T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTF-G3/8-8

Ürün numarası: 186204

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                      | Değer                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                        | Standart                                                                                                          |
| Nominal genişlik                                             | 6 mm                                                                                                              |
| Vida dişli muyluda conta türü                                | Sızdırmazlık halkası                                                                                              |
| Montaj konumu                                                | herhangi bir                                                                                                      |
| Tasarım                                                      | L-şekli, uzunlamasına ek bağlantı dişi dişi<br>İtme-çekme prensibi                                                |
| Hazne boyutu                                                 | 1                                                                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı                      | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı                              | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                               |
| Çalışma basıncına ilişkin not                                | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                                                                  |
| İşletim ortamı                                               | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz)                                               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                        | Yağlı işletim mümkün<br>Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                                  | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                                     |
| LABS uygunluğu                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                 |
| Temiz oda uygunluğu, aşağıdakilere göre ölçülür ISO 14644-14 | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                                                                      |
| Ortam sıcaklığı                                              | -10 °C...80 °C                                                                                                    |
| Nominal sıkma torku                                          | 15.5 Nm                                                                                                           |
| Nominal sıkma torkuna tolerans                               | ±% 20                                                                                                             |
| Ürün ağırlığı                                                | 71 g                                                                                                              |
| Çıkış sayısı                                                 | 2                                                                                                                 |
| Besleme hattı sayısı                                         | 1                                                                                                                 |
| Montaj türü                                                  | Dış altıgen SW24                                                                                                  |
| Pnömatik bağlantı 1                                          | Erkek diş G3/8                                                                                                    |
| Pnömatik bağlantı 2                                          | Dişi diş G3/8<br>dış çapı Ø 8 mm olan hortum için                                                                 |
| Gevşetme halkası rengi                                       | mavi                                                                                                              |
| Malzeme hakkında not                                         | RoHS uyumlu                                                                                                       |

| Özellik                             | Değer                           |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Gövde malzemesi                     | PBT                             |
| İçi boş cıvata malzemesi            | Pirinç, nikel kaplı             |
| Gevşetme halkası malzemesi          | POM                             |
| Hortum contası malzemesi            | NBR                             |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik |