

T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTF-G3/8-12

Ürün numarası: 186207

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	8.7 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	L-şekli, uzunlamasına ek bağlantı dişi diş İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişi yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	15.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	77 g
Çıkış sayısı	2
Besleme hattı sayısı	1
Montaj türü	Dış altıgen SW24
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş G3/8 diş çapı Ø 10 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Özellik	Değer
Gövde malzemesi	PBT
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik