

Çoklu dağıtıcı QSLV3-G1/2-12

Ürün numarası: 186242

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.5 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişli yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Nominal sıkma torku	26 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	171 g
Çıkış sayısı	3
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G1/2
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Gevşetme halkası rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
İçi boş cıvata malzemesi	Pirinç, nikel kaplı
Gevşetme halkası malzemesi	POM

Özellik	Değer
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik