

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMKL-G1/8-6

Ürün numarası: 186305

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Mini                                                                                                                                                              |
| Nominal genişlik                        | 2.9 mm                                                                                                                                                            |
| İzin verilen hortum tipi                | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 13.7 mm                                                                                                                                                           |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                                                                                                              |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                                                                                                                      |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi                                                                                                                                    |
| Hazne boyutu                            | 1                                                                                                                                                                 |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                                                                                                                    |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                                                                                                              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet                                                                                                                                     |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Nominal sıkma torku                     | 5.4 Nm                                                                                                                                                            |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                                                                                                                             |

| Özellik                             | Değer                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Ürün ağırlığı                       | 15 g                             |
| Montaj türü                         | Dış altıgen SW13                 |
| Pnömatik bağlantı 1                 | Erkek dış G1/8                   |
| Pnömatik bağlantı 2                 | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi              | mavi                             |
| Vida dişli muylu malzemesi          | Nikel kaplı pirinç               |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                      |
| Gövde malzemesi                     | PBT                              |
| Gevşetme halkası malzemesi          | POM                              |
| Hortum contası malzemesi            | NBR                              |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik  |