

# L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSKL-G3/8-10

Ürün numarası: 186311

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 5.3 mm  |
| İzin verilen hortum tipi                | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 20.7 mm   |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası  |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | L şekli<br>İtme-çekme prensibi  |
| Hazne boyutu                            | 1   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı         | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava  |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...80 °C  |
| Nominal sıkma torku                     | 15.5 Nm   |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20   |

| <b>Özellik</b>                      | <b>Değer</b>                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ürün ağırlığı                       | 40 g                              |
| Montaj türü                         | Dış altıgen SW19                  |
| Pnömatik bağlantı 1                 | Erkek dış G3/8                    |
| Pnömatik bağlantı 2                 | dış çapı Ø 10 mm olan hortum için |
| Gevşetme halkası rengi              | mavi                              |
| Vida dişli muylu malzemesi          | Nikel kaplı pirinç                |
| Malzeme hakkında not                | RoHS uyumlu                       |
| Gövde malzemesi                     | PBT                               |
| Gevşetme halkası malzemesi          | POM                               |
| Hortum contası malzemesi            | NBR                               |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik   |