

# T-Çabuk Bağlantı Rakoru QST-V0-G1/8-6

Ürün numarası: 186336

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 4.2 mm                                                              |
| Yangın testi malzeme                    | UL94 V-0 (gövde)<br>UL94 V-0 (gevşetme halkası)                     |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Sızdırmazlık halkası                                                |
| Tasarım                                 | T şekli<br>İtme-çekme prensibi                                      |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                    |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                 |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...60 °C                                                        |
| Nominal sıkma torku                     | 7 Nm                                                                |
| Nominal sıkma torkuna tolerans          | ±% 20                                                               |
| Ürün ağırlığı                           | 19 g                                                                |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW13                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek dış G1/8                                                      |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 6 mm olan hortum için                                    |
| Gevşetme halkası rengi                  | siyah                                                               |
| Vida dişli muylu malzemesi              | Nikel kaplı pirinç                                                  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | PBT                                                                 |
| Dış contası malzemesi                   | Alüminyum<br>PBT                                                    |
| Gevşetme halkası malzemesi              | PBT                                                                 |
| Hortum contası malzemesi                | NBR                                                                 |

| Özellik                             | Değer                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik<br>Pirinç |