


# Regülatör LR-1/2-D-7-O-MAXI

Ürün numarası: 186458

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                                   | Değer                                                        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Boyut                                                     | Maksi                                                        |
| Seri                                                      | D                                                            |
| Çalıştırma emniyeti                                       | Kilitli döner düğme                                          |
| Montaj konumu                                             | herhangi bir                                                 |
| Tasarım                                                   | pilot kumandalı piston kontrol valfi                         |
| Regülatör işlevi                                          | Sabit çıkış basıncı<br>ikincil hava tahliyesi ile            |
| Basınç göstergesi                                         | G1/4 hazırlandı                                              |
| Çalışma basıncı                                           | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                            |
| Basınç kontrol aralığı                                    | 0.5 bar...7 bar                                              |
| Maks. basınç histerezi                                    | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                               |
| Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş) | 10700 l/dak                                                  |
| İşletim ortamı                                            | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not                     | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                               | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                               | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Akışkan sıcaklığı                                         | -10 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                                           | -10 °C...60 °C                                               |
| Ürün ağırlığı                                             | 1100 g                                                       |
| Montaj türü                                               | Ön panel montajı<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla            |
| Pnömatik bağlantı 1                                       | G1/2                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                                       | G1/2                                                         |
| Malzeme hakkında not                                      | RoHS uyumlu                                                  |
| Bağlantı plakası malzemesi                                | Çinko pres döküm                                             |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                         | NBR                                                          |

| Özellik         | Değer            |
|-----------------|------------------|
| Gövde malzemesi | Çinko pres döküm |