


# Hassas filtre LFMB-1/2-D-MAXI-A

Ürün numarası: 186474

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                         | Değer                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Seri                                            | D                                                            |
| Boyut                                           | Maksi                                                        |
| Tasarım                                         | Elyaf filtre                                                 |
| Filtre hassasiyeti                              | 1 µm                                                         |
| Su tahliye                                      | tam otomatik                                                 |
| Çalışma basıncı                                 | 2 bar...12 bar                                               |
| İşletim ortamı                                  | ISO 8573-1:2010 [6:8:4] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Çıkışta hava saflığı sınıfı                     | ISO 8573-1:2010 [5:7:3] uyarınca basınçlı hava<br>Soy gazlar |
| Hava saflığı sınıfı için maks. normal akış hızı | 2400 l/dak                                                   |
| Hava saflığı sınıfı için min. normal akış hızı  | 800 l/dak                                                    |
| Filtre verimliliği                              | 99.99 %                                                      |
| Maks. yoğuşma miktarı                           | 80 cm³                                                       |
| Kabuk koruması                                  | Metal koruyucu kafes                                         |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                     | 2 - orta derece korozyona maruziyet                          |
| LABS uygunluğu                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Akışkan sıcaklığı                               | 1.5 °C...60 °C                                               |
| Ortam sıcaklığı                                 | -10 °C...60 °C                                               |
| Depolama sıcaklığı                              | -10 °C...60 °C                                               |
| Artık yağ içeriği                               | 0.5 mg/m³                                                    |
| Montaj türü                                     | Hat kurulumu<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:        |
| Montaj konumu                                   | dikey +/- 5 °                                                |
| Pnömatik bağlantı 1                             | G1/2                                                         |
| Pnömatik bağlantı 2                             | G1/2                                                         |
| Gövde malzemesi                                 | Çinko pres döküm                                             |
| Filtre malzemesi                                | Borosilikat elyaf                                            |
| Kabuk malzemesi                                 | PC                                                           |
| Malzeme hakkında not                            | RoHS uyumlu                                                  |
| Ürün ağırlığı                                   | 1200 g                                                       |