


Soket SEA-GS-7

Ürün numarası: 18666

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101
Montaj türü	dişli kovan ile
Kablo çıkışı	düz
Ürün ağırlığı	17 g
Elektrik bağlantısı 1, tasarım	yuvarlak
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soket
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Elektrik bağlantısı 1, montaj türü	Boyuna tırtıllı vida kilidi
Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Vidalı terminal
Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	4
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 V...250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 V...250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo bağlantısı	Sf7
Kablo çapı	3.3 mm...6 mm
İzin verilen kablo çapı	4 mm...6 mm
İletkenin nominal kesiti	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Koruma türü	IP67
Koruma türüne ilişkin not	monte edilmiş durumda
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	siyah

Özellik	Değer
Vidalı kilitleme malzemesi	PBT
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	CR FPM
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama