

# Soket SEA-GS-11-DUO

Ürün numarası: 18779

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarda dayalı	EN 61076-2-101 EN 61984
Montaj türü	dişli kovan ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	24 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu A formu M12x1 Düz soket / vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı DC	250 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	250 V
40 °C'de akım yükü kapasitesi	4 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Kablo bağlantısı	Pg11
İzin verilen kablo çapı	2 x 3 mm veya 2 x 5 mm
Bağlantı kesiti	0.75 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB düşük gerilim yönergesine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PBT
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	PBT
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç Beyaz bronz kaplama