

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu CPE18-PRSG-3

Ürün numarası: 187825

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Maks. valf yeri sayısı	3
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	225 g
Bağlantı plakası montaj türü	geçiş deliği ile şapka rayı ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli