

Manifold blok CPE10-PRSGO-2

Ürün numarası: 187827


Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Compact Performance-serisine ait valfler için, PRS-hatları açık.

Bu manifoldda sadece G-tipi dış bağlantılı rakortlar kullanılabilir.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf yerlerinin max. sayısı	2
Patlama basıncı	3 MPa
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Ürün ağırlığı	50 g
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli H-raylı
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PA-kuvvetlendirilmiş