

Manifold Bloęu|Baęlantı Bloęu CPE18-PRSGO-2

Ürün numarası: 187831

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Maks. valf yeri sayısı	2
Patlama basıncı	3 MPa 30 bar 435 psi
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün (dięer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlıęı	170 g
Baęlantı plakası montaj türü	geçiş delięi ile şapka rayı ile
Pnömatik baęlantı 1	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA takviyeli