

# Kablo soketi ASI-SD-FK

Ürün numarası: 18785

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	6.8 g
Elektrik bağlantısı	2 kutuplu Düz soket
Çalışma gerilimi aralığı DC	75 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
Akım taşıma kapasitesi	3 A
Bağlantı kesiti	1.5 mm <sup>2</sup>
Koruma türü	IP65
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz