


# Kablo dağıtıcısı ASI-KVT-FK

Ürün numarası: 18786

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                              | Değer               |
|--------------------------------------|---------------------|
| Montaj türü                          | geçiş deliği ile    |
| Montaj konumu                        | herhangi bir        |
| Ürün ağırlığı                        | 7.2 g               |
| Çalışma gerilimi aralığı DC          | 75 V                |
| Çalışma gerilimi aralığı AC          | 60 V                |
| Akım taşıma kapasitesi               | 3 A                 |
| Bağlantı kesiti                      | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Koruma türü                          | IP65                |
| Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C       |
| Depolama sıcaklığı                   | -30 °C...85 °C      |
| LABS uygunluğu                       | VDMA24364-B2-L      |
| Gövde malzemesi                      | PA                  |
| Fiş kontakları malzemesi             | Bronz               |