

Kablo soketi ASI-SD-PG-M12

Ürün numarası: 18789

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	rakor somunu ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	27.6 g
Elektrik bağlantısı	4 kutuplu Düz soket Vidalı terminal
Çalışma gerilimi aralığı AC	125 V
Akım taşıma kapasitesi	3 A
Kablo bağlantısı	Pg9
Bağlantı kesiti	0.75 mm ²
Koruma türü	IP65 IP67
Ortam sıcaklığı	-40 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	siyah
Somun malzemesi	nikel kaplı
Fiş kontakları malzemesi	Bronz