


Kablo dağıtıcısı
ASI-KVT-FK-S
Ürün numarası: 18797

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj türü	geçiş deliği ile
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	7.2 g
Çalışma gerilimi aralığı DC	75 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	60 V
Akım taşıma kapasitesi	3 A
Bağlantı kesiti	1.5 mm ²
Koruma türü	IP65
Esnek kablo döşemede ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Depolama sıcaklığı	-30 °C...85 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Gövde malzemesi	PA
Fiş kontakları malzemesi	Bronz