

Priz
MSSD-EB-M12-MONO
Ürün numarası: 188024

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Standarta dayalı	EN 175301-803 EN 61076-2-101 EN 61984
Anahtarlama konumu göstergesi	LED
Montaj türü	merkezi vidalı M2,5 solenoid valf üzerinde
Ürün ağırlığı	13.18 g
Elektrik bağlantısı 1	EN 175301-803'e göre soket, form C
Elektrik bağlantısı 2	Düz soket, M12x1, 2 kutuplu, A kodlu
Çalışma gerilimi aralığı DC	12 V...24 V
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Çalışma gerilimi aralığı AC	12 V...24 V
Akım taşıma kapasitesi	0.12 A
Aşırı gerilim direnci	2.5 kV
Koruma türü	IP65
Ortam sıcaklığı	-10 °C...50 °C
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Kirlenme derecesi	3
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Gövde malzemesi	PA
Gövde rengi	şeffaf
Vidalı kilitleme malzemesi	Çelik, nikel kaplama
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Fiş kontakları malzemesi	Gümüş kaplama bakır alaşımı Pirinç, altın kaplı