


Kısa stroklu silindir AEVC-4-2,5-P

Ürün numarası: 188050

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Strok	2.5 mm
Piston çapı	4 mm
Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti	1 N
Sönümlenme	Esnek sönümlenme halkaları/plakaları iki taraflı
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	baskılayan tek etkili
Tasarım	Piston Piston mili
Konum algılama	Yok
Çalışma basıncı	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...80 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme	4.9 N
Hareketli kütle	0.15 g
Ürün ağırlığı	3 g
Montaj türü	geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı	M3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kapak malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	HNBR NBR
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Piston mili malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı