


Kısa stroklu silindir AEVC-4-2,5-A-P

Ürün numarası: 188052

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Strok | 2.5 mm |
| Piston çapı | 4 mm |
| Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti | 1 N |
| Sönümlenme | Esnek sönümlenme halkaları/plakaları iki taraflı |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Çalışma şekli | baskılayan tek etkili |
| Tasarım | Piston Piston mili |
| Konum algılama | Yok |
| Çalışma basıncı | 0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 1 - korozyona düşük maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C...80 °C |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme | 4.9 N |
| Hareketli kütle | 0.15 g |
| Ürün ağırlığı | 3 g |
| Montaj türü | geçiş deliği ile aksesuarlarla isteğe bağlı olarak: |
| Pnömatik bağlantı | M3 |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Kapak malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | HNBR NBR |
| Gövde malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |
| Piston mili malzemesi | Dövme alüminyum alaşım eloksallı |