

## Kısa stroklu silindir AEVC-10-10-P

Ürün numarası: 188071

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                             | Değer                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Strok                                               | 10 mm                                                        |
| Piston çapı                                         | 10 mm                                                        |
| Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti | 3 N                                                          |
| Sönümleme                                           | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı              |
| Montaj konumu                                       | herhangi bir                                                 |
| Çalışma şekli                                       | baskılayan<br>tek etkili                                     |
| Tasarım                                             | Piston<br>Piston mili                                        |
| Konum algılama                                      | Yok                                                          |
| Çalışma basıncı                                     | 0.15 MPa...0.8 MPa<br>1.5 bar...8 bar<br>21.75 psi...116 psi |
| İşletim ortamı                                      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava               |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not               | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)               |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                         | 1 - korozyona düşük maruziyet                                |
| LABS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Ortam sıcaklığı                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme  | 41 N                                                         |
| Hareketli kütle                                     | 2.6 g                                                        |
| Ürün ağırlığı                                       | 21 g                                                         |
| Montaj türü                                         | geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:    |
| Pnömatik bağlantı                                   | M5                                                           |
| Malzeme hakkında not                                | RoHS uyumlu                                                  |
| Kapak malzemesi                                     | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                          |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                   | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Gövde malzemesi                                     | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                          |
| Piston mili malzemesi                               | yüksek alaşımlı çelik                                        |