


# Kısa stroklu silindir AEVC-20-10-I-P

Ürün numarası: 188132

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik   | Değer   |
|---|---|
| Strok   | 10 mm   |
| Piston çapı   | 20 mm   |
| Geri çekilmiş piston milinde yay geri dönüş kuvveti | 10 N  |
| Sönümleme   | Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı             |
| Montaj konumu                                       | herhangi bir  |
| Çalışma şekli                                       | baskılayan<br>tek etkili                                    |
| Tasarım   | Piston<br>Piston mili                                       |
| Konum algılama                                      | Yok   |
| Çalışma basıncı                                     | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar<br>21.75 psi...145 psi |
| İşletim ortamı                                      | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava              |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not               | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)              |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                         | 1 - korozyona düşük maruziyet                               |
| LABS uygunluğu                                      | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                                     | -20 °C...80 °C  |
| 0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme  | 170 N   |
| Hareketli kütle                                     | 21 g  |
| Ürün ağırlığı                                       | 81 g  |
| Montaj türü   | geçiş deliği ile<br>aksesuarlarla<br>isteğe bağlı olarak:   |
| Pnömatik bağlantı                                   | M5  |
| Malzeme hakkında not                                | RoHS uyumlu   |
| Kapak malzemesi                                     | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                         |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi                   | NBR<br>TPE-U(PU)  |
| Gövde malzemesi                                     | Dövme alüminyum alaşım<br>eloksallı                         |
| Piston mili malzemesi                               | yüksek alaşımlı çelik                                       |