


# Merkez bağımsız denetim birimi DLP-VSE-2-5/2-0

Ürün numarası: 188466

FESTO

DLP silindir serisi için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Seçenekler: geçiş delikli Aksesuarlı
Dış alandaki kullanım	C1 – Çevre şartlarından korumalı çalışma alanları.
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Nominal çalışma basıncı	6 bar
Çalışma gerilimi aralığı DC	20,4 ... 28,8 V
Maksimum akım sarfiyatı	120 mA
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Relatif hava nemi	5 - 100 % Yoğunlaştırılmış
Koruma sınıfı	IP65 monte edilmiş durumda IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1.600 g
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Vida için malzeme bilgisi	Çelik Galvaniz kaplı
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)