

Tek yönlü kavrama ünitesi FLSM-8-R

Ürün numarası: 188524

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	8
Dönüş yönü	Saat yönünde
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork	0.35 Nm
Ürün ağırlığı	125 g
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Kovan malzemesi	Çelik
Mil malzemesi	Çelik