

Pozisyon sensörü SMH-S1-HGPP20/25

Ürün numarası: 189042

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	tutucular için
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB EMC direktifine göre AB RoHS direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	EMC için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre Birleşik Krallık RoHS düzenlemelerine göre
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ölçme büyüklüğü	Pozisyon
Ölçüm prensibi	manyetik yankı
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Kısa devre dayanımı	hayır
Aşırı yük dayanımı	mevcut değil
Çıkış sinyali	analog
Ters polarite koruması	hayır
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Soketli kablo
Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu
Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	4
Çıkış yönü bağlantı	uzunlamasına
Fiş kontakları malzemesi	Pirinç, altın kaplı
Kablo uzunluğu	0.5 m
Kablo kılıfının rengi	gri
Kablo kılıfı malzemesi	TPE-U(PUR)
Montaj türü	tutucuya vidalanmış
Montaj konumu	herhangi bir
Ürün ağırlığı	20 g
Gövde rengi	siyah
Gövde malzemesi	Epoksi reçine Pirinç, nikel kaplı PA POM PUR
Koruma türü	IP65
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L