

Vakum tutucu ESG-4

Ürün numarası: 189168

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz çapı	4 mm
Montaj konumu	dikey
Özellikler	antistatik
Tasarım	Üst vakum bağlantısı Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatörü ile uzun yükseklik kompanzatörü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
Vantuz biçimi	yuvarlak yassı
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Ortam sıcaklığı	-30 °C...200 °C
Vakum portu	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)