

Vakum tutucu ESG-20

Ürün numarası: 189173

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz çapı	20 mm
Montaj konumu	dikey
Özellikler	antistatik
Tasarım	Üst vakum bağlantısı Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatörü ile uzun yükseklik kompanzatörü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 4
Vantuz biçimi	1,5'lu yuvarlak körük 3,5'lu yuvarlak körük yuvarlak, ekstra derin yuvarlak yassı
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Ortam sıcaklığı	-30 °C...200 °C
Vakum portu	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)