

Vakum tutucu ESG-60

Ürün numarası: 189177

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Vantuz çapı	60 mm
Montaj konumu	dikey
Tasarım	Üst vakum bağlantısı Yan tarafta vakum bağlantısı yükseklik kompanzatörü ile uzun yükseklik kompanzatörü ile
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 5
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin yuvarlak yassı yuvarlak derin
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
Ortam sıcaklığı	-30 °C...200 °C
Vakum portu	G1/8 G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	FPM NBR PUR VMQ (silikon) Vulkollan