

Vantuz tutucu
ESH-HA-1-QS
Ürün numarası: 189193

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	3 mm
Hacim	0.239 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Üst vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 1
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	6 g
Montaj türü	kilit somunu ile
Vantuz sabitlemesi	Çap 3 mm
Vakum portu	QS-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Tutma braketi malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik