

Vantuz tutucu
ESH-HB-2-PK
Ürün numarası: 189206

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	2 mm
Hacim	0.188 cm ³
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Yan tarafta vakum bağlantısı
Vantuz tutucu eşleşmesi	Boyut 2
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:::] dayalı atmosferik hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	11 g
Montaj türü	dışi dışi ile
Vantuz sabitlemesi	Çap 4 mm
Vakum portu	PK-4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR Çelik
Tutma braket malzemesi	Alüminyum Pirinç, nikel kaplı POM Su verilmiş ve temperlenmiş çelik yüksek alaşımlı çelik